

**Garant****Plokštelės laikiklis Heavy-Duty radialinei įpjovai, dešininis, įpjovos plotis w: 5/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274118 5/6
GTIN	4062406384425
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Laikikliai Nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Paskirtis:**

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274004 arba su adapteriu Nr. 274003 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis). Montavimo raktą Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

maksimalus įpjovos gylis $t_{maks}$ .	40 mm
Įpjovos plotis w	5; 6 mm
Bendras ilgis L	122 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

