

Garant**eco įpjovimo peilis radialinei įpjovai, kairinis, įpjovos plotis w: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274120 8
GTIN	4062406384456
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Laikikliai Nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274004 arba su adapteriu Nr. 274003 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis). Montavimo raktą Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	50 mm
įpjovos plotis w	8 mm
Bendras ilgis L	132 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	įpjovimo peilis

