

Garant**Plokštelės laikiklis Heavy-Duty-Plus radialinei įpjovai, dešininis, įpjovos plotis w: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274124 8
GTIN	4062406384463
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Laikikliai Nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Paskirtis:

Tinka naudoti kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274006.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis). Montavimo raktą Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	8 mm
maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	120 mm
Bendras ilgis L	242 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	įpjovimo peilis

