

**Garant****Plokštelės laikiklis Heavy-Duty radialinei įpjovai, dešininis, įpjovos plotis w: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274118 8
GTIN	4062406384432
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Laikikliai Nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Paskirtis:**

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274004 arba su adapteriu Nr. 274003 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis). Montavimo raktą Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

maksimalus įpjovos gylis $t_{maks}$ .	50 mm
Įpjovos plotis w	8 mm
Bendras ilgis L	132 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

