



Pjovimo juosta metalui RRR Plus, 30 m, Plotis mm / dantų skaičius colyje: 8/8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	172000 8/8
GTIN	4045197253354
Produktų klasė	16F

Aprašymas

Modelis:

Standartinis dantytumas - vienodo žingsnio dantys, **0° priekinis kampas** uždaroje plastikinėje ritėje, nesuvirintos.

RRR-Plus iš legiruotojo įrankių plieno, ritėmis po 30 m.

Paskirtis:

Geriausiai tinka mažesnio ir vidutinio skerspjūvio detalėms (maksimalus pjovimo ilgis iki 70 mm).

Pastaba:

- **Vienodo žingsnio dantys 10°:dyd. 6/4h; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4h.**
- **Kombinuoto žingsnio dantys 0°: dyd. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Dantys: normal.

Priekinis kampas: 0 laipsniai

Dantys: normal.

Priekinis kampas: 0 laipsniai

Storis: 0,65 mm

Techninis aprašymas

Storis	0,65 mm
--------	---------

Priekinis kampas	0 laipsniai
Plotis	8 mm
Dantys	normal.
Produkto pavadinimo požymis	30 m
Ilgis	30 m
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Ketus (G)	tinka	40 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		