

**Garant****6 vnt. gilintuvų rinkinys dėžutėje, Tipas: K****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156420 K
GTIN	4045197087997
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Populiariausių gilintuvų rinkinys **varžtams M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Gilintuvas 156220 K = kiaurymė

**Turinys:**

Gilintuvas (Ø × kakliuko Ø): po 1 vnt. dyd. 6,5×2,5; 8×3,3; 10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tipas	K
Danga	be dangos
Smailas kampas	180 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 373
Kotas	Cilindrinis kotas su h9

Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		

## Priedai

Gilintuvas srieginėms aklinosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 18X8,5 mm	156220 18X8,5
Gilintuvas srieginėms aklinosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 6,5X2,5 mm	156220 6,5X2,5
Gilintuvas srieginėms aklinosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 8X3,3 mm	156220 8X3,3
Gilintuvas srieginėms aklinosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 10X4,2 mm	156220 10X4,2
Gilintuvas srieginėms aklinosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 15X6,8 mm	156220 15X6,8
Gilintuvas srieginėms aklinosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 11X5 mm	156220 11X5