

Garant**Gilintuvas be kakliuko, Gilintuvo Ø DC: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156520 40
GTIN	4045197088093
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Daugiabriauniai gilintuvai su sraigtiniais grioveliais ir kiauryme įvairių kreipiančiųjų kakliukų tvirtinimui. Kakliukas gilintuvo kiaurymėje fiksuojamas varžtu.

Paskirtis:

Kadangi kreipiantieji kakliukai yra keičiami, todėl **vienu** gilintuvu galima apdirbti **keletą** skirtingų dydžių kiaurymių.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Matmenys pritaikyti varžtų galvutėms pagal DIN 912, 6912, 7984 ir ISO 1207. Su atitinkamu kreipiamuoju kakliuku gilintuvą galima panaudoti ir kitų dydžių varžtų galvutėms arba pakopinėms kiaurymėms.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø a	10 mm
kai varžto dydis	M24
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,25 mm/aps,
Gilavimo Ø	40 mm
Morzės kūgis MK	3
Bendras ilgis L	190 mm
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 375

Kotas	Morzės kūgis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Gilintuvas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		