

Honeywell
MILLER**Apsauginis sugavimo diržas H500 IS5, Tipas: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	098183 2
GTIN	3660681064820
Produktų klasė	09A

Aprašymas**Modelis:**

Elastinis DuraFlex® **dviejų taškų saugos diržas** su kvėpuojančia, paminkštinta nugaros atrama ir lankstais. Reguliuojamas, automatiniai greitai suveikiantys fiksatoriai. **Tvirtinimo taškai** įrankiams.

Patobulinti H500 sugavimo diržai pasižymi anatomicinės ir ergonomiškos formos orui pralaidžiais paminkštintimais. Didelė judėjimo laisvė ir daugybė išmanių funkcijų pagerina vartotojo savijautą ilgalaikėje perspektyvoje. Iki 140 kg. **Sugavimo diržas H500 IS5** – užsegimas ant krūtinės: Automatinis segtukas. Kojos sagtis: Sagtis. Priekinė ąselė 2 x diržo juostos kilpos (ties krūtine).

Standartas:

EN 361

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	Saugos diržas H500 - IS5 MB 2LO
Gamintojo dydis	2
Svoris	1,17 kg
Produkto rūšis	Sugavimo saugos diržas

