

Garant

Gilintuvas srieginėms aklinosioms kiauromėms, be dangos, Gilintuvo \varnothing D1 \times kūgio \varnothing D2: 10X4,2mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 156220 10X4,2 |
| GTIN | 4045197087928 |
| Produktų klasė | 11M |

Aprašymas
Modelis:

Tribriaunis, spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku srieginėms kiauromėms.

Paskirtis:

Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84). Gilintuvo kakliukas įeina į srieginę kiauromę.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| Gilintuvo \varnothing | 10 mm |
| Pirminio gręžimo \varnothing | 4,2 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Kakliuko \varnothing | 4,2 mm |
| kai varžto dydis | M5 |
| Pastūma f plienui $< 500 \text{ N/mm}^2$ | 0,12 mm/aps, |
| Koto $\varnothing D_s$ | 8 mm |
| Bendras ilgis L | 80 mm |
| Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa su nuožula | 18 mm |
| Smailas kampas | 180 laipsniai |
| Danga | be dangos |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ašmenys | HSS |
| Norma | DIN 373 |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Produkto rūšis | Gilintuvas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 33 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 27 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 27 m/min | P |
| drėgnas, maks. | tinka | | |