


Garant
Uždedamos lūpos LANG su plona pakopa, Tipui: 80

Užsakymo data

Užsakymo numeris	363019 80
GTIN	4062406388485
Produktų klasė	310

Aprašymas
Modelis:

Lūpos su plona pakopa, siekiant pagerinti prieinamumą: dyd. 50: maks. 35 Nm = 14 kN; dyd. 80: maks. 54,4 Nm = 16 kN; dyd. 125: maks. 82,5 Nm = 20 kN.

Reikia iš anksto nustatyti danties kontūrą.

Techninis aprašymas

Žiaunų ilgis l	50 mm
b ₁	80 mm
Žiaunų aukštis h	28 mm
Svoris	0,45 kg
Aukštis h ₂	13 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Xtric 80
Ilgis l ₁	3 mm
Aukštis h ₁	3 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai

