


Garant**Uždedamos lūpos LANG su plona pakopa, Tipui: 125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	363019 125
GTIN	4062406388492
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Lūpos su plona pakopa, siekiant pagerinti prieinamumą: dyd. 50: maks. 35 Nm = 14 kN; dyd. 80: maks. 54,4 Nm = 16 kN; dyd. 125: maks. 82,5 Nm = 20 kN.

Reikia iš anksto nustatyti danties kontūrą.

Techninis aprašymas

Žiaunų ilgis l	66 mm
Aukštis h ₂	18 mm
Žiaunų aukštis h	38 mm
b ₁	125 mm
Svoris	1,35 kg
Ilgis l ₁	3 mm
Aukštis h ₁	3 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Xtric 125
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai

