

**Garant**
**RPKW 10T3MOT, HB7605, Tipas: HART**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212036 HART
GTIN	4062406390327
Produktų klasė	21A

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.**

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm. Kad būtų galima naudoti visas šešias pjovimo briaunas, negalima viršyti 2,5 mm  $a_p$ .

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,2 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RPKW 10T3MOT

Tipas: HART

**Techninis aprašymas**

Tipas	HART
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RPKW 10T3MOT
Kietlydinys	HB7605
Pastūma $f_z$ per dantį	0,2 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <50 HRC	tinka	120 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	70 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	55 m/min	H
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		