

**Garant****RPKT 1204MOT, HB7525, Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212052 ST900
GTIN	4062406390365
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Apvalios keičiamos plokštelės indeeksuotos šešiais lygmenimis. Jei laikomasi maksimalaus pjovimo gylio, galima naudoti šešias pjovimo briaunas.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm. Kad būtų galima naudoti visas šešias pjovimo briaunas, negalima viršyti 3 mm  $a_p$ .

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,35 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RPKT 1204MOT

Tipas: ST900

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RPKT 1204MOT
Tipas	ST900
Kietlydinys	HB7525
Pastūma $f_z$ per dantį	0,35 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	360 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	290 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		