

**Garant****RPKW 1204MOT, HB7515, Tipas: ST1400**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	212054 ST1400
GTIN	4062406390372
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

**Modelis:**

**Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.**

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm. Kad būtų galima naudoti visas šešias pjovimo briaunas, negalima viršyti 3 mm  $a_p$ .

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,35 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RPKW 1204MOT

Tipas: ST1400

## Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Tipas	ST1400
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RPKW 1204MOT
Kietlydinys	HB7515
Pastūma $f_z$ per dantį	0,35 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	330 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	260 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	230 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Ketus (G)	tinka	220 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		