



## Mašininis pjūklelis, Ko-Bi3, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 350/6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	171550 350/6
GTIN	4045197345875
Produktų klasė	16E

### Aprašymas

#### Modelis:

**KOMET Bi-Metall** – dantų viršūnės iš HSS-M3, o juosta iš spyruoklių plieno. Skirtas darbui didesnėmis pastūmomis ir didesniajam pjovimo našumui pasiekti. Atsparumas lūžiams - saugus darbas.

#### Pastaba:

**KOMET** HSS pjūkleliai: Kiti modeliai, pvz., VP 7 (7° priekinis kampas, Vario dantų žingsnis) ir P 13 (13° priekinis kampas - specialiai nerūdijantiems plienams) pristatomi per trumpą terminą pagal užklausimą.

Dantys: normal.

Plotis: 32 mm

Storis: 1,6 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 8,5 mm

### Techninis aprašymas

Dantų skaičius colyje	6
Ilgis L	350 mm
Užspaudimo kiaurymės Ø	8,5 mm
Plotis	32 mm
Storis	1,6 mm
Dantys	normal.
Ašmenys	Ko-Bi3
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		