

Garant**RPKT 1204MOT, HB7635, Tipas: UNI**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212062 UNI
GTIN	4062406390419
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm. Kad būtų galima naudoti visas šešias pjovimo briaunas, negalima viršyti 3 mm a_p .

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RPKT 1204MOT

Tipas: UNI

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RPKT 1204MOT
Tipas	UNI
Kietlydinys	HB7635
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	330 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	255 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		