

**Garant****Gilintuvas be kakliuko, Gilintuvo Ø DC: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156520 15
GTIN	4045197088017
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Daugiabriauniai gilintuvai su sraigtiniais grioveliais ir kiauryme įvairių kreipiančiųjų kakliukų tvirtinimui. Kakliukas gilintuvo kiaurymėje fiksuojamas varžtu.

**Paskirtis:**

Kadangi kreipiantieji kakliukai yra keičiami, todėl **vienu** gilintuvu galima apdirbti **keletą** skirtingų dydžių kiaurymių.

**Pastaba:**

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Matmenys pritaikyti varžtų galvutėms pagal DIN 912, 6912, 7984 ir ISO 1207. Su atitinkamu kreipiamuoju kakliuku gilintuvą galima panaudoti ir kitų dydžių varžtų galvutėms arba pakopinėms kiaurymėms.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/aps,
kai varžto dydis	M8
Kiaurymės Ø a	4 mm
Gilinimo Ø	15 mm
Morzės kūgis MK	2
Bendras ilgis L	132 mm
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 375

Kotas	Morzės kūgis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Gilintuvas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		