

Garant

Gilintuvas srieginėms aklinosioms kiauрымėms, be dangos, Gilintuvo \varnothing D1 \times kūgio \varnothing D2: 11X5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156220 11X5
GTIN	4045197087935
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Tribriaunis, spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku srieginėms kiauрымėms.

Paskirtis:

Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84). Gilintuvo kakliukas įeina į srieginę kiauрымę.

Techninis aprašymas

kai varžto dydis	M6
Pirminio gręžimo \varnothing	5 mm
Pastūma f plienui $< 500 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/aps,
Gilintuvo \varnothing	11 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kakliuko \varnothing	5 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa su nuožula	18 mm
Smailas kampas	180 laipsniai
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 373
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		