



Kombinuotojo gilintuvo laikiklis, Dydis / koto dydis: 0/10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	156720 0/10
GTIN	4033591011458
Produktų klasė	16C

Aprašymas

Modelis:

Tereikia tik 4 dydžių laikiklių norint uždengti diapazoną nuo 5 mm iki 66 mm (iki 85 mm - pristatymas iš gamintojo). **Vieno** dydžio gilintuvus ir kreipiamuosius kakliukus galima **įvairiai komplektuoti**, kreipiamąjį kakliuką galima pakeisti nenuėmus gilintuvo.

Grūdintas ir šlifluotas. Tiek gilintuvus, tiek kakliukus užfiksuojami varžtu, gilintuvą reikia papildomai užfiksuoti kaiščiu, kad neprasisuktų.

Paskirtis:

Gilininimui pagal DIN, taip pat, kai atitinkama kakliuko ir gilintuvo kombinacija pakopiniam gręžimui arba gilininimui neatitinka standarto.

Kiauryminėms pakopinėms kiaurymėms iš gamintojo galima įsigyti 2-jų ilgių kreipiamuosius grąžtus, todėl jas galima gręžti be prasigręžimo.

Pastaba:

Gilintuvų su kakliuku ir **TiN danga** reikia teirautis. Specialiai pilkojo ketaus, žalvario ir chromo-nikelio plienų apdirbimui siūlome **modelį iš kietlydinio**.

Gilininimo ribos: 8 - 16,5 mm

Kiaurymės Ø H7: 10 mm

Kiaurymės ilgis: 18 mm

Išorinis Ø: 18 mm

Ilgis a: 42 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės ilgis	18 mm
Kiaurymės Ø H7	10 mm
Ilgis a	42 mm

Gilimo ribos	8 - 16,5 mm
Išorinis Ø	18 mm
Produkto rūšis	Laikiklis