

**Garant**
**XNEX 080608, HU7710, Tipas: ALU**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215184 ALU
GTIN	4062406392239
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Modelis:

6 pjovimo briaunos užtikrina ekonomiškumą, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau. Dvipusės 2x3 pjovimo briaunų kietlydininės keičiamos plokštelės **kampų frezavimo operacijoms**.

### Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

maksimalus pjovimo gylis  $a_{p \text{ maks.}}$ : 4 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,15 mm

Plokštelės storis S: 6.35 mm

## Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Pastūma $f_z$ per dantį	0,15 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Plokštelės storis S	6.35 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XNEX 080608

Kietlydinys	HU7710
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1320 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1320 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	1100 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		