

**Garant**
**XNEX 080608, HB7525, Tipas: ST900**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215185 ST900
GTIN	4062406392246
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Modelis:

Dvipusės 2x3 pjovimo briaunų kietlydininės keičiamos plokštelės **kampų frezavimo operacijoms**.

6 pjovimo briaunos užtikrina ekonomiškumą, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau.

### Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3$  mm.

maksimalus pjovimo gylis  $a_{p\text{maks.}}$ : 4 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,18 mm

Plokštelės storis S: 6.35 mm

## Techninis aprašymas

Pastūma $f_z$ per dantį	0,18 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Tipas	ST900
Plokštelės storis S	6.35 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XNEX 080608

Kietlydinys	HB7525
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	335 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	300 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	280 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		