

Garant**XNEX 080608, HB7515, Tipas: ST1400**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215186 ST1400 |
| GTIN | 4062406392253 |
| Produktų klasė | 21A |

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės 2×3 pjovimo briaunų kietlydininės keičiamos plokštelės **kampų frezavimo operacijoms**.

6 pjovimo briaunos užtikrina ekonomiškumą, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3$ mm.

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$: 4 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,21 mm

Plokštelės storis S: 6.35 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Pastūma f_z per dantį | 0,21 mm |
| Tipas | ST1400 |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Plokštelės storis S | 6.35 mm |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | XNEX 080608 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Kietlydinys | HB7515 |
| Ašmenys | HM |
| maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$ | 4 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 |
| Danga | CVD |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 270 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 250 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 230 m/min | P |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |