


Garant**XNEX 080608, HB7635, Tipas: INOX**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215188 INOX
GTIN	4062406392260
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

6 pjovimo briaunos užtikrina ekonomiškumą, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau. Dvipusės 2×3 pjovimo briaunų kietlydinės keičiamos plokštelės **kampų frezavimo operacijoms**.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Pastūma f_z per dantį	0,13 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Plokštelės storis S	6.35 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNEX 080608
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	190 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		