

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, dešininis, Ø DC: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268408 25
GTIN	4062406392635
Produktų klasė	21X

Aprašymas**Modelis:**Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.****Paskirtis:**

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.**
- **Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).**
- **Gręžiant didesnį Ø nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).**

Techninis aprašymas

Koto ilgis L_s	60 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZCMX 13..
Naudingasis ilgis L_1	56 mm
Koto Ø D_s	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Nominalus Ø D	25 mm
Ø d_2	40 mm

Iškyšos ilgis L _A	73 mm
Serija	„4 in 1“
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis