

Garant**ZCMX 09T302, Rūšis: HBZ310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268437 HBZ310
GTIN	4062406392673
Produktų klasė	21K

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Tekinimo pastūma f	0,05 - 0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,3 mm
Danga	PVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T304
Kietlydinys	HBZ310
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$

18 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui