

Garant**ZCMX 09T304, Rūšis: HBZ310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268438 HBZ310
GTIN	4062406392697
Produktų klasė	21E

Aprašymas**Tinka:**

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 8.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 18 mm

Kietlydinys: HBZ310

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	N
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T308
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,3 mm
Tekinimo pastūma	0,05 - 0,4 mm

Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HBZ310
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Danga	PVD
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	18 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui