

**Garant****ZCMX 09T304, Rūšis: HUZ310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268438 HUZ310
GTIN	4062406392680
Produktų klasė	21E

**Aprašymas****Tinka:**

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 8.

tinka įrankiui, kurio  $\varnothing D_c$ : 18 mm

Kietlydinys: HUZ310

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	N
Tekinimo pastūma	0,05 - 0,4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,3 mm
Danga	be dangos
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Kietlydinys	HUZ310
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T308
Ašmenys	HM
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	18 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui