

Garant**ZCMX 130402, Rūšis: HUZ310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268442 HUZ310
GTIN	4062406392703
Produktų klasė	21E

Aprašymas

ZCMX 130402 HUZ310 Kietlydinys: HUZ310

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pagrindinis naudojimas	N
Kampo spindulys	0,2 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,3 mm
Tekinimo pastūma	0,05 - 0,4 mm
Kietlydinys	HUZ310
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 130402
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Danga	be dangos
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	25 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui