

**Garant****ZCMX 130402, Rūšis: HBZ310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268442 HBZ310
GTIN	4062406392710
Produktų klasė	21E

**Aprašymas**

ZCMX 130402 HBZ310 Kietlydinys: HBZ310

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HBZ310
Danga	PVD
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,3 mm
Tekinimo pastūma	0,05 - 0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 130402
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	N
Ašmenys	HM
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	25 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui