



## Kombinuotojo gilintuvo laikiklis, Dydis / koto dydis: 0MK1



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 156720 0MK1   |
| GTIN             | 4033591011465 |
| Produktų klasė   | 16C           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tereikia tik 4 dydžių laikiklių norint uždengti diapazoną nuo 5 mm iki 66 mm** (iki 85 mm - pristatymas iš gamintojo). **Vieno** dydžio gilintuvus ir kreipiamuosius kakliukus galima **įvairiai komplektuoti**, kreipiamąjį kakliuką galima pakeisti nenuėmus gilintuvo.

Grūdintas ir šlifluotas. Tiek gilintuvus, tiek kakliukus užfiksuojami varžtu, gilintuvą reikia papildomai užfiksuoti kaiščiu, kad neprasisuktų.

#### Paskirtis:

**Gilinimui pagal DIN**, taip pat, kai atitinkama kakliuko ir gilintuvo kombinacija pakopiniam gręžimui arba gilinimui neatitinka standarto.

**Kiaurymėms pakopinėms kiaurymėms** iš gamintojo galima įsigyti 2-jų ilgių kreipiamuosius grąžtus, todėl jas galima gręžti be prasigręžimo.

#### Pastaba:

Gilintuvų su kakliuku ir **TiN danga** reikia teirautis. Specialiai pilkojo ketaus, žalvario ir chromo-nikelio plienų apdirbimui siūlome **modelį iš kietlydinio**.

Gilinimo ribos: 8 - 16,5 mm

Kiaurymės Ø H7: 10 mm

Kiaurymės ilgis: 18 mm

Išorinis Ø: 18 mm

Ilgis a: 42 mm

Ilgis b: 49,5 mm

### Techninis aprašymas

|                |             |
|----------------|-------------|
| Ilgis b        | 49,5 mm     |
| Gilinimo ribos | 8 - 16,5 mm |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ilgis a         | 42 mm     |
| Kiaurymės Ø H7  | 10 mm     |
| Kiaurymės ilgis | 18 mm     |
| Išorinis Ø      | 18 mm     |
| Produkto rūšis  | Laikiklis |