

Garant**ZCMX 09T304, Rūšis: HBZ025**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268438 HBZ025
GTIN	4062406392741
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekinimui ir gręžimui.

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 8.

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Danga	PVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T308
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Kietlydinys	HBZ025
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a _p	0,4 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
tinka įrankiui, kurio Ø D _c	18 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui