

Garant

Gilintuvas srieginėms aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Gilintuvo \varnothing D1 \times kūgio \varnothing D2: 15X6,8mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156220 15X6,8
GTIN	4045197087942
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Tribriaunis, spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku srieginėms kiaurymėms.

Paskirtis:

Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84). Gilintuvo kakliukas įeina į srieginę kiaurymę.

Techninis aprašymas

Gilintuvo \varnothing	15 mm
Kakliuko \varnothing	6,8 mm
Pirminio gręžimo \varnothing	6,8 mm
kai varžto dydis	M8
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Koto \varnothing D _s	12,5 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa su nuožula	22 mm
Smailas kampas	180 laipsniai
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 373
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		