

Garant**ZCMX 09T304, Rūšis: HBZ140**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268438 HBZ140
GTIN	4062406392789
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekinimui ir gręžimui.

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 8.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 09T304
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,4 mm
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Ašmenys	HM
Danga	PVD

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 190 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Kietlydinys	HBZ140
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	18 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui