

Garant**ZCMX 09T304, Rūšis: HBZ030**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268438 HBZ030
GTIN	4062406392758
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Modelis:

Kietesnis pagrindas ilgesniam tarnavimo laikui su plonesne CVD danga. Specialiai nuožulų ir išilginiam tekinimui.

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 8.

Techninis aprašymas

Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HBZ030
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T308
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Danga	CVD
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 200 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	18 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui