

**Garant****ZCMX 09T304, Rūšis: HBZ035**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	268438 HBZ035
GTIN	4062406392765
Produktų klasė	21E

## Aprašymas

**Modelis:**

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir grėžimui.

**Tinka:**

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 8.

## Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 190 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T308
Kietlydinys	HBZ035
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 2 mm
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Danga	PVD
Kampo spindulys	0,4 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	18 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui