

Garant**ZCMX 09T304, Rūšis: HBZ120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268438 HBZ120
GTIN	4062406392772
Produktų klasė	21E

Aprašymas**Tinka:**

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 8.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 18 mm

Kietlydinys: HBZ120

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	PVD
Kietlydinys	HBZ120

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T308
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	18 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui