

Garant**ZCMX 130408, Rūšis: HBZ030**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268444 HBZ030
GTIN	4062406392291
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Modelis:

Kietesnis pagrindas ilgesniam tarnavimo laikui su plonesne CVD danga. Specialiai nuožulų ir išilginiam tekimui.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 130408
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 200 m/min
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HBZ030
Danga	CVD

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	25 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui