

Garant**ZCMX 130408, Rūšis: HBZ035**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268444 HBZ035
GTIN	4062406392307
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir gręžimui.

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Danga	PVD
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 130408

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 190 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HBZ035
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	25 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui