

Garant**ZCMX 130408, Rūšis: HBZ025**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268444 HBZ025
GTIN	4062406392284
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir gręžimui.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HBZ025
Danga	PVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 130408
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm

Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	25 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui