

Garant**ZCMX 130408, Rūšis: HBZ120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268444 HBZ120
GTIN	4062406392819
Produktų klasė	21K

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Pjūvio gylis a _p	0,4 - 2 mm
Kietlydinys	HBZ120
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 130408
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v _c pagrindiniam naudojimui	90 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Danga	PVD
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm

Pagrindinis naudojimas	M
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	25 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui