

Garant**ZCMX 130408, Rūšis: HBZ140****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268444 HBZ140
GTIN	4062406392826
Produktų klasė	21E

Aprašymas**Modelis:**

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir grėžimui.

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HBZ140
Grėžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 130408
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	PVD
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 190 m/min
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	25 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui