



Kombinuotųjų gilintuvų rinkinys mediniame stove, Dydis / koto dydis: 01/10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	156700 01/10
GTIN	4033591011564
Produktų klasė	16C

Aprašymas

Modelis:

Laikiklių, gilintuvų ir kreipiančiųjų kakliukų rinkinys populiariausių kiaurymių Ø apdirbimui.

Paskirtis:

Gilinimui pagal DIN, taip pat, kai atitinkama kakliuko ir gilintuvo kombinacija pakopiniam gręžimui arba gilinimui, kurie neatitinka standartų.

Turinys:

po 1 gilintuvą Nr. 156730: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9

po 1 kreipiantįjį kakliuką Nr. 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5

po 1 laikiklį Nr. 156720 su kotu: Ø 10 mm

Pastaba:

Taip pat pagal paklausimą galima įsigyti HSS kombinuotų gilintuvų komplektus pasirinktinai su TIN danga, taip pat su prilituotomis kietmetalio pjovimo briaunomis bei ISO keičiamomis T formos plokštelėmis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Gilinimo ribos: 5 - 9 mm

Techninis aprašymas

Gilavimo ribos	5 - 9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Kombinuotojo gilintuvo laikiklis Dydis / koto dydis 01/10	156720 01/10
---	--------------