

**Garant****Sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139511 M6
GTIN	4062406393137
Produktų klasė	11J

**Aprašymas****Modelis:**

**Suformuotas sriegio profilis**, skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius**. (atkreipkite dėmesį į stabilias užspaudimo galimybes) **Prie koto** yra gylis ribotuvas 90°gilinimui. Speciali pjovimo briaunos geometrija lemia taisyklingą drožlės suformavimą esant mažai pjovimo jėgai. **Vidinio aušinimo kanalas**.

**Privalumai:**

**Gręžimas, gilinimas ir sriegio frezavimas tik su vienu įrankiu!**

**Pastaba:**

Forma**HB**: užsakyti su Nr. **139511+ 12900 HB**.

Forma**HE**: užsakyti su Nr. **139511+ 12900 HE**.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	62 mm
Sriegio gylis	9
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Koto ilgis L <sub>s</sub>	40 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Pjovimo briaunos ilgis l <sub>c</sub>	10,7 mm
Sriegio dydis	M6
Griovelio plotis e <sub>1</sub>	1 mm

Pastūma $f_z$ apdirbant aliuminio liejinius	0,05 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	4,85 mm
Programavimo vertė gilinimui $L_1$	11,6 mm
Kakliuko $\varnothing D_1$	6,6 mm
Vidinis aušinimas	taip
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD kai kiaurymė aklinoji
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Gręžimo ir sriegimo freza

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	220 m/min	N
Ketus (G)	ribotai tinka	120 m/min	K
CuZn	tinka	330 m/min	N

drėgnas, maks.

## Paslaugos

tinka

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB