

Garant**Sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139511 M3
GTIN	4062406393243
Produktų klasė	11J

Aprašymas**Modelis:**

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius**. (atkreipkite dėmesį į stabilias užspaudimo galimybes) **Prie koto** yra gylio ribotuvas 90°gilinimui. Speciali pjovimo briaunos geometrija lemia taisyklingą drožlės suformavimą esant mažai pjovimo jėgai.

Privalumai:

Gręžimas, gilinimas ir sriegio frezavimas tik su vienu įrankiu!

Pastaba:

Forma**HB**: užsakyti su Nr. **139511+ 12900 HB**.

Forma**HE**: užsakyti su Nr. **139511+ 12900 HE**.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Bendras ilgis L	54 mm
Koto ilgis L_s	43 mm
Griovelio plotis e_1	0,5 mm
Pastūma f_z apdirbant aliuminio liejinius	0,03 mm
Sriegio dydis	M3
Pjovimo briaunos ilgis l_c	4,9 mm

Sriegio gylis	4,5
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	2,45 mm
Programavimo vertė gilinimui L_1	5,36 mm
Kakliuko $\varnothing D_1$	4,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD kai kiaurymė aklinoji
Gilinio pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Gręžimo ir sriegimo freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	220 m/min	N
Ketus (G)	ribotai tinka	120 m/min	K
CuZn	tinka	330 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE