

**Garant****Sriegio freza 2xD, TiAlN, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139516 M6
GTIN	4062406393205
Produktų klasė	11J

**Aprašymas****Modelis:**

**Suformuotas sriegio profilis**, skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius**. (atkreipkite dėmesį į stabilias užspaudimo galimybes) **Prie koto** yra gylio ribotuvas 90°gilinimui. Speciali pjovimo briaunos geometrija lemia taisyklingą drožlės suformavimą esant mažai pjovimo jėgai. **Vidinio aušinimo kanalas**.

**Privalumai:**

Speciali pjovimo briaunos geometrija lemia taisyklingą drožlės suformavimą esant mažai pjovimo jėgai.

**Pastaba:**

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti su Nr. **139516 + 12900 HB**.

Forma **HE**: užsakyti su Nr. **139516 + 12900 HE**.

**Techninis aprašymas**

Sriegio dydis	M6
Pjovimo briaunos ilgis $l_c$	13,7 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Koto ilgis $L_s$	40 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant aliuminio liejinius	0,05 mm
Bendras ilgis L	62 mm
Griovelio plotis $e_1$	1 mm

Drožlių griovelėlių skaičius	2
Sriegio gylis	12
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	4,85 mm
Programavimo vertė gilinimui $L_1$	14,6 mm
Kakliuko $\varnothing D_1$	6,6 mm
Vidinis aušinimas	taip
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ , kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Gilino pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Gręžimo ir sriegimo freza

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al > 10 % Si	tinka	220 m/min	N
Ketus (G)	ribotai tinka	120 m/min	K

CuZn	tinka	330 m/min	N
drežnas, maks.	tinka		

**Paslaugos**

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE