

Garant**Sriegio freza 2xD, TiAlN, M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139516 M10
GTIN	4062406393229
Produktų klasė	11J

Aprašymas**Modelis:**

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius**. (atkreipkite dėmesį į stabilias užspaudimo galimybes) **Prie koto** yra gylio ribotuvas 90°gilinimui. Speciali pjovimo briaunos geometrija lemia taisyklingą drožlės suformavimą esant mažai pjovimo jėgai. **Vidinio aušinimo kanalas**.

Privalumai:

Speciali pjovimo briaunos geometrija lemia taisyklingą drožlės suformavimą esant mažai pjovimo jėgai.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti su Nr. **139516 + 12900 HB**.

Forma **HE**: užsakyti su Nr. **139516 + 12900 HE**.

Techninis aprašymas

Koto ilgis L_s	45 mm
Pastūma f_z apdirbant aliuminio liejinius	0,065 mm
Griovelio plotis e_1	1,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio gylis	20
Pjovimo briaunos ilgis l_c	22,15 mm
Sriegio dydis	M10

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	8,08 mm
Programavimo vertė gilinimui L_1	23,68 mm
Kakliuko $\varnothing D_1$	11 mm
Vidinis aušinimas	taip
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė atvira
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Gręžimo ir sriegimo freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al > 10 % Si	tinka	220 m/min	N
Ketus (G)	ribotai tinka	120 m/min	K

CuZn	tinka	330 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB