

**HOLEX**
**Griovelių freza 90°, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215102 40/4
GTIN	4062406393250
Produktų klasė	220

**Aprašymas**
**Modelis:**

Tvirta kampinė freza su daugiapusiais keičiamų plokštelių įdėklais stabilioms apdirbimo sąlygoms. Galima naudoti kartu su keičiama plokštele 215117 UNI kaip **didelės pastūmos freza**.

**Paskirtis:**

Su dvipusėmis plokštelėmis XNEX0806.. su 3 pjovimo briaunomis arba su vienpusėmis plokštelėmis XNEX0806.. su 3 pjovimo briaunomis. **Didelė pastūma.**

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP.**

**Techninis aprašymas**

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p.maks.</sub>	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Tinkamos keičiamos plokštelės	XNEX 0806..
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	219798 1
---	----------