

## Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, Ø: 50mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085915 50
GTIN	5012095029953
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
- Cinkuotas paviršius.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

#### Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

#### Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

### Techninis aprašymas

Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Aukštis su sriegiu	22 mm
Sriegis	M6 mm
Sriegio įvore	taip
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Aukštis	10 mm
Ø	50 mm
Svoris	110 g
Nominalioji sukibimo jėga	220 N

Magnetinės šerdies medžiaga

Feritas

Produkto rūšis

Plokščias magnetas

---

**Priedai**

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M6

085921 M6