

**Garant****Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, Grąžto Ø: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	787070 12
GTIN	4062406390907
Produktų klasė	71C

**Aprašymas****Modelis:**

Universalus grąžtas su **ypač aštria kietmetalio plokšte**, skirtas tiksliai gręžti įvairias medžiagas. Didelis spiralinis griovelis greitam **gręžimo dulkių ir drožlių pašalinimui**. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

**Paskirtis:**

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir vienos operacijos metu:

- **plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų;**
- **keraminių plytelių, keramikos, marmuro, stiklo;**
- **metalo ir medžiagų deriniai vienos operacijos metu, pvz., montuojant langus arba sutvirtinant betoną.**

**Pastaba:**

- **Dėmesio: naudoti tik gręžimui (be kalimo)!**
- **Greitas gręžimas ir daugiau kiaurymių su viena akumulatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.**

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	150 mm
Spiralės ilgis	85 mm
Grąžto Ø	12 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Universalus grąžtas

