

Garant**Mašininis sriegiklis ketui, įzotintas, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132500 M6
GTIN	4045197071781
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su tiesiais grioveliais ir trumpa įpjova** (2–3 žingsniai).**Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**

4 pjovimo briaunos (nuo dydžio M5).

4 grioveliai (nuo dydžio M5).

Įzotintas paviršius (13 2500) ypač atsparus susidėvimui.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	1 mm
Kiaurymės Ø	5 mm
Norma	DIN 371

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6
Danga	įzotintas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus	tinka	13 m/min	K
GGG	ribotai tinka	9 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

